

Användningsområde

ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. borrhållskapitet 0,4-0,9 mm.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad eller blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.

Rekommenderat varvtal:

25-50 mm 2800-6000/min

51-75 mm 2000-2800/min




Specifikation

| | Fosfaterad | Blankförzinkad |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Material | Härdat stål SAE C1018 | Härdat stål SAE C1018 |
| Ytbehandling | Fosfaterad | Blankförzinkad 5 µm |
| Skruvåtgång | Ca 20 st/m ² | Ca 20 st/m ² |
| Korrosivitetsklass | C1 | C1 |

Gipsskruv för stålregel, blankförzinkad

ESSBOX



| Art.nr | Dimension dk x L mm | D mm | B mm | Bits nr | ESSBOX storlek | Ant/förp | Förp/storp |
|--------|---------------------|------|------|---------|----------------|----------|------------|
| 522625 | 3,5 x 25 | 8,4 | 20,0 | PH2 | 202 | 250 | 12 |
| 522641 | 3,5 x 41 | 8,4 | 36,0 | PH2 | 203 | 250 | 8 |
| 522650 | 3,5 x 50 | 8,4 | 45,0 | PH2 | 203 | 200 | 8 |
| 522125 | 3,5 x 25 | 8,4 | 20,0 | PH2 | 204 | 1000 | 6 |
| 522143 | 3,5 x 41 | 8,4 | 36,0 | PH2 | 304 | 900 | 4 |
| 522150 | 3,5 x 50 | 8,4 | 45,0 | PH2 | 304 | 500 | 4 |
| 522175 | 4,2 x 75 | 8,4 | 50,0 | PH2 | 204 | 200 | 6 |

Plasthink

| Art.nr | Dimension dk x L mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/förp. |
|--------|---------------------|------|------|---------|-----------|
| 522225 | 3,5 x 25 | 8,4 | 20,0 | PH2 | 3500 |
| 522241 | 3,5 x 41 | 8,4 | 36,0 | PH2 | 2000 |