

Metallexpander


Funktion: Gripvingarna fördelar belastningen på en stor yta och ger maximal hållbarhet utan andra förstärkningar. Skruven i expandern kan bytas mot en annan skruv med samma diameter och gänga. Metallexpandern används till gipsskivor och vissa andra skivmaterial.

Spårtyper/bits: Pozidrive 2 och 3/mejselspår.

Material: Stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på expandern enligt tabellen nedan. Tryck in expandern i hålet och dra fast med hjälp av expandertången. Skruva därefter ut skruven och montera fästdetaljen genom att återmontera samma skruv.



Skruvdim. mm	Bits	Greppområde mm	Borr mm	BULKPACK		FÖRPACKNING			PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
M4 x 47	2	9–16	8	B33440	2.200	334401	50	16	SB33440	8	10
M4 x 61	2	18–28	8	B33455	1.400	334551	50	16	SB33455	7	10
M4 x 67	2	32–38	8	B33470	1.300	334701	25	16	SB33470	4	10
M5 x 60	2	5–18	10	B33560	1.000	335601	25	16	SB33560	6	10
M5 x 74	2	18–32	10	B33570	800	335701	25	16	SB33570	5	10
M5 x 89	2	32–45	10	B33590	600	335901	25	12	SB33590	3	10
M6 x 60	3	5–16	12	B33660	800	336601	25	16	SB33660	4	10
M6 x 74	3	16–32	12	B33670	600	336701	25	16	SB33670	3	10
M6 x 88	3	32–45	12	B33690	500	33690	25	12	SB33690	2	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Tång för metallexpander

Funktion: Konstruerad för snabb åtdragning av metallexpander. Drar åt expandern snabbt och säkert.

Benämning	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
Metallexpandertång	33001	1	10

