

SUPERLIM I

Beskrivning av produkt

PRODUKTBESKRIVNING

Ett lättflytande lim för hårda och ej sugande material, där ytorna är väl sammanfallande. Limmet härdar på 20 sekunder.

Användningsområden

Hårda och ej sugande material som metall, glas, gummi, porslin etc. Använd Bostik

Superlim Gel vid limning av porösa, sugande eller ojämna material.

Arbetsbeskrivning

1. Ta bort hatten och punktera pipen med en nål.
2. Se till att limytorna är rena och torra. Applicera limmet i ett tunt lager på den ena ytan.

3. Pressa samman ytorna i ca 20 sekunder.

4. Ta bort överflödigt lim från pipen på förpackningen och sätt på korken.

Miljö och hälsa

Irriterande för ögon, andningsorgan och hud. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

Teknisk data



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.